

(SOVRA)MATERASSO A ARIA MOTORIZZATO axtarone[®] 2^a generazione



AIUTO NEL TRATTAMENTO DELLE PIAGHE DA DECUBITO DI STADIO I - 2

- **Efficacia:** Modo terapeutico alternato 1 cellula su 2.
Ciclo d'alternanza ogni 3 minuti.
Più di 4000 cambiamenti di posizione ogni 24 ore.
- **Semplice e ergonomico:** Uso intuitivo. Gonfiatura rapida.
- **Sicurezza:** potenziometro dentato. Allarme visivo. Base antiscivolo. CPR.
Pressione positiva parziale nelle cellule sgonfiate in posizione seduta.



WINCARE
g r o u p

Con opzione fodera CIC:



Anti-odore



Anti-batterico



Anti-acari



Anti-fungicida

Per gli utilizzatori con rischio di piaga(he) da decubito **Mezzo - Elevato**

VALVOLA CPR

- Apertura della valvola con una mano sola.
- Sgonfiatura del materasso in 15 secondi.
- Gonfiatura del materasso in meno di 2 minuti per mezzo della pompa di gonfiatura rapida.

CELLULE

- 18 cellule in Poliuretano indipendenti amovibili con 12 cm d'altezza d'aria terapeutica.

AUTONOMIA

- Autonomia in carica di 8 ore con tappo di trasporto.

PROTEZIONE INTEGRALE

- Fodera Promust PU, apertura 3 lati, impermeabile e traspirante.
- Superficie inferiore antiscivolo.
- Compatibile con i prodotti detergenti e disinfestanti di superficie.
- Disponibile in versione fodera Promust CIC.



Numero di tracciabilità nel retro del compressore (n° di serie)



Nuovo cavo con 2 sistemi di fissaggio alla rete



Materiale antiscivolo sotto il materasso



Borsa di trasporto con identificazione sulla parte frontale della borsa

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE	RIF.	DIMENSIONI	PESO PAZIENTE	NORME FUOCO	CARATTERISTICHE SPECIFICHE
AXTAIR ONE 2^a generazione fodera integrale Promust PU	VAXT2/ONE	195x87x17 cm altezza d'aria terapeutica 12 cm	30 - 110 kg	EN 597-1 e 2 GPEM D1 90 classe D	Conformità elettrica e elettromagnetica secondo le norme CEI60601-1 e CEI6060-1-1-2 Portata max: 6,5 litri al minuto. Modo alternativo 1 cellula su 2 ogni 3 minuti. Tempo di ciclo ogni 6 minuti. Alimentazione elettrica: 230V 50Hz. Fusibile: 630mA.T. Classe II. Potenza media consumata: 8 Watt.
AXTAIR ONE 2^a generazione, fodera integrale Promust PU Base foderata	VAXT2/ONEH				
AXTAIR ONE 2^a generazione, fodera integrale Promust CIC	VAXT2/ONE/CIC				
AXTAIR ONE 2^a generazione, fodera integrale Promust CIC base foderata	VAXT2/ONE/CICH				
Pompa di gonfiatura rapida per AXTAIR	VKIT/AXT	—	—	—	Compatibile con AXTAIR AUTOMORPHO, AUTOMAX E AUTOCARE.

Garanzia 2 anni.

Manutenzione: Fodere Promust PU e CIC

